


Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. All rights reserved.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten



RED CONNECT "+", BROWN CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE DOWN	
RED CONNECT "+", WHITE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE UP	24V
RED CONNECT "+", BLUE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE DOWN	
RED CONNECT "+", WHITE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE UP	12V

NOTE:

1. 150W
2. 20mm stroke; force >10N
3. 0mm stroke; PE-force >10N
4. Duty 10%

		Maße in mm Dimensions in millimeters		Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances		Fertigungszustand finished cond.		Maßstab Scale 1:1		Menge Quantity 1	
				ISO 2768-Km				Rohstoff/Raw material -		Rohteil-Nr./Raw piece No. -	
				2014 Datum Date		Name Name		Werkzeug-Nr./Tool No. -		Benennung/Designation	
				Bearb. Drawn 26.03.14		F. Käsbauer		20mm stroke length		Sachnummer/Part-No.	
				Gepr. Check 26.03.14		A. Huber		20mm stroke length		ITS-LX-3831-__ VDC	
				Norm Appr.				Ursprung Source		Blatt Sheet 1	
Ausg. Issue		Änderung Modification		Datum Date		Name Name		Dateiname Filename		von of 1	