

**Safety Instructions**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 28, 33, 34

31.08.2021

ENERGY LABEL 874/2012

A++ - A

01.09.2021

ENERGY LABEL 2019/2015

E F

798.26 798.27 798.24 798.25

www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH

Quezinger Feld 2

31832 Springe

Germany

www.paulmann.com

Art.-Nr.: 798.24 798.25 798.26 798.27

(+MA 0326)PLIR 07/22

**798.24\_798.25**

1x

**798.26**

1x

**798.27**

1x

Incl.

**A**

**798.24\_798.25**

**798.26\_798.27**

≈5mm

**B**

**798.24\_798.25**

**798.26\_798.27**

**Safety Instructions** Nr. 1 - 8

**C**

**1.**

230V~

**2a.**

7mm 14mm

230V~

**2b.**

230V~

**3.**

**D**

**CLICK**

**E1 E2**

**798.24\_798.25**

**E1 E2**

**798.26\_798.27**

**F**

Remote Control

**G1 G2**

Remote Control

**ON > 5S**

**Reset**

**5x, OFF > 3S + ON < 2S**

**Breathing light 10S** → Succeed

**Cancel Reset**

**G1 G2**

Remote Control

**Notice**

Close 30cm

Press

+ + + + +

(Each press < 1s)

Flash 2 times → Reset succeed

**Reset by remote control**

**H**

**Factory Reset**

5x > 3s → < 2s

Flash 10x

OR

**Factory Reset**

< 1s + < 1s + < 1s + < 1s + < 1s + < 1s

Flash 2x

not incl. Remote Control Art.-Nr.: 500.67

**Add more Functions**

www.paulmann.com/zb

not incl. Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries

CE: Konform mit / in accordance with / conformément a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz – 2,4835 GHz

NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [798.24\_798.25\_798.26\_798.27] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.paulmann.com/ce](http://www.paulmann.com/ce)

Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]

