

120 mm

Local Air Conditioner / Climatiseur local / Aire Acondicionado Local / Condizionatore d'aria Locale / Ar Kondicionado Local / Lokale Airconditioner / Lokale Klimaanlage	
Brand / Marque / Marca / Merk / Marke	HONEYWELL
Model / Modèle / Modelo / Modello / Model / Modelo / Modelo	HF08CESWK
Voltage/Frequency / Tension/Fréquence / Voltaje/Frecuencia / Voltaggio/Frequenza / Voltagem/Frequência / Tension/Frequence / Spannung/Frequenz	220-240 V ~ 50 Hz
Rated Input (Cooling) / Entrée nominale (refroidissement) / Entrada nominal (enfriamiento) / Ingresso nominale (raffreddamento) / Entrada nominal (refriamiento) / Nominale invoer (koeling) / Nenleistung (Kühlung)	960 W
Rated Input (Heating) / Entrée nominale (chauffage) / Entrada nominal (calefacción) / Ingresso nominale (riscaldamento) / Entrada nominal (aquecimento) / Nominale invoer (verwarming) / Nenleistung (Heizung)	—
Cooling Capacity / Puissance de refroidissement / Capacidad de Enfriamiento / Capacità Raffreddamento / Capacidade de Refrigeração / Koelcapaciteit / Kühlleistung	2.45kW / 8.000BTU
Heating Capacity / Puissance de chauffage / Capacidad de Calentamiento / Capacità di riscaldamento / Capacidade de Aquecimento / Verwarmingcapaciteit / Heizleistung	—
Refrigerant Type / Type de frigorigène / Refrigerante / Tipo Gas Refrigerante / Tipo de refrigerante / Koelmiddel Type / Kältemittel Typ	R-290, 0.16kg
Pressure (Suction) / Pression (Suction) / Presión (Succión) / Pressione (Aspirazione) / Pressão (Sucção) / Druk (Zuigkracht) / Druck (Sog)	0.8 MPa
Pressure (Discharge) / Pression (décharge) / Presión (Descarga) / Pressione (Scarico) / Pressão (Descarga) / Druk (Kwijting) / Druck (Auswurf)	2.8 MPa
Maximum Allowable Pressure of Heat Exchange / Pression maximale admissible d'échange thermique / Presión Máxima Permitida del Intercambio de Calor / Pressione Massima Consentita di Scambio Termico / Pressão Máxima Permitida de Troca de Calor / Maximaal Toelaatbare Druk van Warmtewissling / Maximal Zulässiger Wärmeaustauschdruck	3.0 MPa
Serial No./ Numéro de série / Serien-Nr. / Numero di Serie / N° de Série / Seriennummer. / Serien-Nr.:	yyymm/xxxxx

**Distributor / Distributeur / Distribuidor:**

SAM-Works International B.V. | Minervum 7228, 4817 ZJ Breda, The Netherlands
 Email: sales@sam-works.com | Tel: +31 (0) 85-27 333 40 (Mon-Fri 09:00-17:00 hrs)

JMATEK UK limited | Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Netherlands
 Tel: +31 20 5207422 | Email: Support.eu@jmatek.com | Web: www.jmatek.com

© 2021 JMATEK Limited. All rights reserved. The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).

CAUTION: Risk of Electric Shock. Disconnect Power Before Servicing Unit. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent or a similarly qualified professional in order to avoid dangerous hazards. Do not attempt to repair the power cord.

PRECAUCIÓN: Risque de Choc Électrique. Coupeure de l'alimentation Avant de l'Unité des services. Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être réparé, mais plutôt être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation provenant du fabricant du produit.

PRECAUCIÓN: Risque de Choc Électrique. Coupeure de l'alimentation Avant de l'Unité des services. Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être réparé, mais plutôt être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation provenant du fabricant du produit.

ATTENZIONE: Rischio di corto circuito. Scollegare l'unità dalla rete elettrica se il cavo di alimentazione risulta danneggiato. La sostituzione del cavo va fatta esclusivamente dal produttore o dal servizio tecnico dell'agente autorizzato o da professionisti qualificati in modo da evitare pericoli. Non tentare di riparare il cavo.

CUIDADO: Risco de Choque Eléctrico. Desligue a alimentação elétrica antes de reparar a unidade. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou um profissional devidamente qualificado, de modo a evitar riscos perigosos. Não tente reparar o cabo de alimentação.

LETOP: Gevaar voor elektrische schok. Schakel de stroom uit voor onderhoud aan de unit. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn gemachtigde servicebedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd professional om gevaarlijke risico's te vermijden. Probeer niet om het netsnoer te repareren.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie die Klimaanlage vom Stromnetz vor Wartung oder Reparatur. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen autorisierter Kundendienst oder einem ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu reparieren.

Use on Single Outlet Circuit Only. /Applicable à De sortie unique Le circuit. /Utilizar un único circuito de venta. /Usare unicamente un circuito di uscita singolo. /Usar apenas em tomada de circuito único. /Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact. /Nur auf Single Outlet Circuit verwenden.

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China / Fabbricato in P.R.C. / Fabricado na China / Geproduceerd in P.R.C. / Hergestellt in China

160 mm