

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

23554
Einbaustrahler DL6802 eckig edelstahl gebürstet mi
4002940235548
aus hochwertigem Edelstahl
austauschbares Leuchtmittel
für GU5,3 Leuchtmittel max. 35W
mit 100mm Verbindungskabel + AMP Stecker
schwenkbarer Strahler 30°
für den Innenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051091900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl gebürstet
Produktfarbe	edelstahl_gebürstet
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	68
Einbautiefe in mm	60

Elektronische Daten

Fassung	GU5,3
Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	35
Bemessungsleistungsaufnahme in W	35
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Lichtfarbe	0
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	100

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	95
Tiefe Einzelverpackung in mm	120
Höhe Einzelverpackung in mm	60

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	510
Tiefe Versandkarton in mm	510
Höhe Versandkarton in mm	330
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,5
Palettenabnahme in Stk	1000

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254