


## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.	500033
Artikelbezeichnung	LED Einbaustrahler CASABLANCA chrom 2W warmweiss
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940016581
	Korpus aus Kunststoff
	Hochvolt-Strahler mit integriertem Vorschaltgerät
	matte Lichtaustrittsfläche
	mit 500 mm Anschlusskabel + freie Enden
	nicht dimmbar
	LED Einbaustrahler Durchmesser 68mm

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051028
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff
Produktfarbe	chrom
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	65
Produkthöhe in mm	65
Produkttiefe in mm	19,5
Außendurchmesser in mm	68
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	55
Einbautiefe in mm	16

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	25
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	10000
Trafo Leistung in W	2
Trafo Spannung primär in V	230
Trafo Spannung sekundär in V	120
Trafo Schutzklasse	2
Trafo Schutzgrad IP	44
Trafo Maße in mm	35,2x8,6

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	13
Nennlichtstrom in lm	120

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Bemessungslichtstrom in lm	120
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	15
Elektrischer Leistungsfaktor	0,36
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0,0
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----

### Verpackung

---

Verpackungsart	weiße Kartonverpackung
----------------	------------------------

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	76
Tiefe Einzelverpackung in mm	76
Höhe Einzelverpackung in mm	30

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	400
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	330
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,5
Palettenabnahme in Stk	3600

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	200
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254