

Angaben

Daten

Artikelnr.	500034
Artikelbezeichnung	LED Einbaustrahler CASABLANCA weiss 2W warmweiss
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940016727



Korpus aus Kunststoff
Hochvolt-Strahler mit integriertem Vorschaltgerät
matte Lichtaustrittsfläche
mit 500 mm Anschlusskabel + freie Enden
nicht dimmbar
LED Strahler CASABLANCA weiß Ø68 mm

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051028
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	65
Produkthöhe in mm	65
Produkttiefe in mm	19,5
Außendurchmesser in mm	68
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	55
Einbautiefe in mm	16

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	23
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	30000
Trafo Leistung in W	2
Trafo Spannung primär in V	230
Trafo Spannung sekundär in V	120
Trafo Schutzklasse	2
Trafo Schutzgrad IP	44
Trafo Maße in mm	35,2x8,6

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	13
----------------	----

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	120
Bemessungslichtstrom in lm	120
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,36
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	5

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	weiße Kartonverpackung
----------------	------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	77
Tiefe Einzelverpackung in mm	77
Höhe Einzelverpackung in mm	30

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	400
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	330
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,5
Palettenabnahme in Stk	3600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254