

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

15003
LED Leuchtmittel E27 4W Globeform Glühfaden-imitia
4002940150032
4 warmweiße COC-LED lang, 4W, 400lm
goldener Glaskolben
LED-Glühfäden imitieren
den klassischen Glühlampenlook
makellose Optik ohne Kühlkörper
Abstrahlwinkel 320°
Lebensdauer 15.000 Std.
flackerfrei durch IC Driver Technologie
geringe Wärmeentwicklung
4 warmweiße COC-LED lang, 4W, 400lm
goldener Glaskolben
LED-Glühfäden imitieren
den klassischen Glühlampenlook
makellose Optik ohne Kühlkörper
Abstrahlwinkel 320°
Lebensdauer 15.000 Std.
flackerfrei durch IC Driver Technologie
geringe Wärmeentwicklung



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 853950000000
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Glas, Aluminium
CE Ja

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 136,00
Außendurchmesser in mm 95

Elektronische Daten

Fassung E27
Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Stromstärke in mA 35
Nennleistungsaufnahme in W 4
Bemessungsleistungsaufnahme in W 4
Nennlebensdauer in h 15000
Bemessungslebensdauer in h 15000
Zahl der Schaltzyklen 15000
Energieeffizienzklasse A++

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 4

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	400
Bemessungslichtstrom in lm	400
Farbtemperatur in K	2200
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	320
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	35
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	4
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,3
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	98
Tiefe Einzelverpackung in mm	98
Höhe Einzelverpackung in mm	158

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	430
Tiefe Versandkarton in mm	520
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,5
Palettenabnahme in Stk	440

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254