

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



DI-TUB5-0136-41  
LED-Röhre T5 4 Watt 840 EVG G5 drehbar 140 Grad fü  
4260258335682  
LED Ersatz für 4W Leuchtstofflampen T5  
50.000 Std. Lebensdauer vs. 8.000 bei Leuchtstoffröhren  
Unkomplizierte Montage durch Plug&Play Lösung  
Kein Umverkabeln oder neue Vorschaltgeräte notwendig  
Betriebserlaubnis der Leuchte bleibt erhalten  
Enorme Reduzierung der Wartungs- und Ersatzkosten  
Schwenkbarer Sockel

### Allgemeine Produktinformationen

Ursprungsland/-region XX  
Produktmaterial Kunststoff / plastic  
Produktfarbe Weiß / white  
CE Ja  
Schutzgrad IP 20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 136,00  
Außendurchmesser in mm 18

### Elektronische Daten

Fassung G5  
Spannung in V 230  
Schutzklasse II  
Nennleistungsaufnahme in W 4  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 4  
Nennlebensdauer in h 50000  
Bemessungslebensdauer in h 50000  
Zahl der Schaltzyklen 30000  
Energieeffizienzklasse A++

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm 520  
Bemessungslichtstrom in lm 520  
Farbtemperatur in K 4000  
Lichtfarbe neutralweiß / neutral white  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
dimmbar nein  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 4  
Elektrischer Leistungsfaktor 0,9

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254