

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



DI-TUB5-0288-41
LED-Röhre T5 6 Watt 840 EVG G5 drehbar 140 Grad fü
4260258336085
LED Ersatz für 8W Leuchtstofflampen T5
50.000 Std. Lebensdauer vs. 8.000 bei Leuchtstoffröhren
Unkomplizierte Montage durch Plug&Play Lösung
Kein Umverkabeln oder neue Vorschaltgeräte notwendig
Betriebserlaubnis der Leuchte bleibt erhalten
Enorme Reduzierung der Wartungs- und Ersatzkosten
Schwenkbarer Sockel

Allgemeine Produktinformationen

Ursprungsland/-region XX
Produktmaterial Kunststoff / plastic
Produktfarbe weiß / white
CE Ja
Schutzgrad IP 20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 288,00
Außendurchmesser in mm 18

Elektronische Daten

Fassung G5
Spannung in V 230
Schutzklasse II
Nennleistungsaufnahme in W 6
Bemessungsleistungsaufnahme in W 6
Nennlebensdauer in h 50000
Bemessungslebensdauer in h 50000
Zahl der Schaltzyklen 30000
Energieeffizienzklasse A++

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm 780
Bemessungslichtstrom in lm 780
Farbtemperatur in K 4000
Lichtfarbe neutralweiß / neutral white
Farbwiedergabeindex Ra 80
dimmbar nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 8
Elektrischer Leistungsfaktor 0,9

VPE

Losgrößenrundungsfaktor 0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254