



TL 41
Touch

beurer
wellbeing

TL 41 Touch Tageslichtlampe

 **german
engineering**



Simulation von Tageslicht:
Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 20 cm*)



Komfortable Ein-Knopf-Bedienung per Touch



Medizinprodukt

Zur Anwendung bei Lichtmangelscheinung: Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

Ideal für den Schreibtisch

Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung

Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 20 cm*)

Flimmerfrei

UV-frei

Energiesparende LED-Technologie

Komfortable Ein-Knopf-Bedienung per Touch Button

Ausklappbarer Standfuß

Inklusive Netzadapter, Kabellänge ca. 150 cm

Medizinprodukt

Farbwiedergabeindex CRI: > 80

Der Farbwiedergabeindex (colour rendering index = CRI) beschreibt die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe und Wahrnehmung von Farben unter künstlichem Licht im Vergleich zu natürlichem Licht. CRI ist ein Qualitätsmerkmal für künstliche Lichtquellen (Sonnenlicht CRI = 100).

Farbtemperatur: 6.500 K

Beleuchtungsfläche: ca. 20 x 22 cm

Produktmaße: ca. 20,7 x 7,6 x 27 cm

Produktgewicht: ca. 400 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125608118

Art.-Nr.: 608.11



* Lux	Abstand
10.000	ca. 20 cm
5.000	ca. 30 cm
2.500	ca. 45 cm

** ohne schädliche UV-Strahlung

608.11_TL41 Touch_2020-09-22_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten