

51960

Verlegeband, wiederaufnehmbar

produkt information

Profi-Verlegeband für Teppich- und PVC-Beläge

tesafix® 51960 Profi Verlegeband besteht aus einem PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse. Der praxisingerechte unterschiedliche Klebmasseaufrag garantiert einen starken Halt zum und die weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund. tesafix® 51960 ist weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig (keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen). Die stärker klebende Seite ist mit einem weißen Trennpapier abgedeckt.

Hauptanwendungen

Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, wie z.B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z.B. Parkett).

Gemäß der DIN 18365 muss der Untergrund eben, festliegend, sauber, dauertrocken sowie frei von Fett- oder Wachsschichten sein.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Trägermaterial	PP-Film, faserverstärkt	• Klebmasse	modifiziertes Acrylat
• Farbe	transluzent	• Reißdehnung	80 %
• Dicke	248 µm	• Reißkraft	30 N/cm

Klebkraft auf

• Stahl (initial)	4,7 N/cm	• PP (abgedeckte Seite, initial)	4,2 N/cm
• Stahl (abgedeckte Seite, initial)	9,0 N/cm	• Stahl (nach 14 Tagen)	6,6 N/cm
• PE (initial)	3,0 N/cm	• Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen)	13,7 N/cm
• PE (abgedeckte Seite, initial)	4,5 N/cm	• PE (nach 14 Tagen)	3,5 N/cm
• PP (initial)	3,5 N/cm	• PE (abged. Seite, n. 14 Tagen)	5,1 N/cm

Eigenschaften

• Temp.beständigkeit kurzfr.	120 °C	• Chemikalienbeständigkeit	●●●●
• Temp.beständigkeit langfr.	60 °C	• Weichmacherbeständigkeit	●●
• Anfassklebkraft	●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesa® Professional



51960

Verlegeband, wiederaufnehmbar

Weitere Informationen

Gemäß der DIN 18365 muß der Untergrund eben, festliegend, sauber, dauertrocken sowie frei von Fett- oder Wachs-schichten sein. (Nicht geeignet für Naturstein)

produkt information

Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=51960>