



## STERNRADIO IR 2

Mobiles Internetradio mit WLAN und wechselbarem Akku

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039674	schwarz	0000/3967	618 g	338 g	18.00 x 10.80 x 5.00 cm	23.00 x 14.50 x 10.00 cm
4019588139671	weiß	0001/3967	618 g	338 g	18.00 x 10.80 x 5.00 cm	23.00 x 14.50 x 10.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Internetradio via WLAN

TFT-Farbdisplay (2,4")

Änderbare Direktwahltasten

Musikstreaming im Heimnetzwerk (UPnP)

Schlafradio-Sender

Weck-, Snooze- und Sleep-Funktionen

Uhr- und Datumsanzeige

Steuerung via AirMusic Control App

Favoritenspeicher für bis zu 250  
Internetradio-Sender

Wechselbarer Akku

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

Internetradio : Ja

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W RMS

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

AirMusic Control App : Ja

### DIREKTWAHLTASTE

STAR\*SAT : Ja

Klassik Radio : Ja

radio B2 : Ja

Deutschlandfunk : Ja

radio GOLD : Ja

### DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay

Dimmbar : Ja

### WLAN

WLAN : 802.11 b/g/n

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Polnisch, Italienisch,  
Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch,  
Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch,  
Spanisch, Russisch, Ungarisch,  
Portugiesisch, Türkisch, Multilingual

### STROMVERSORGUNG

Akku : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050  
mAh

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteil : microUSB 5V / 1.000 mA

Netzteilart : extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0.8 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem  
Zustand : 0 W

### LIEFERUMFANG

STERNRADIO IR 2, Netzteil, Akku,  
Bedienungsanleitung