

**Akku-Bohrschrauber mit abnehmbarem Bohrfutter und Winkelantrieb im Koffer**

Akku-Bohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe und 18+1 Drehmomenteinstellung und Winkelantrieb. Schnelle und werkzeuglose Wechselmöglichkeit zwischen Bohrfutter (0,8 - 10 mm) und Bithalter (1/4", magnetisch).

Stufenlos steuerbare Drehzahl mit Schnellstopfunktion. Kompakte Bauform mit ergonomischem und gummiertem Griff. Mit integriertem LED-Licht zur Arbeitsfeldausleuchtung und Ladezustandsanzeige. Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer.

- Akku: 12 V Li-Ion, 2.000 mAh
- Drehmoment: 28 Nm
- Drehzahl 1. Gang: 400 U/min
- Drehzahl 2. Gang: 1.400 U/min
- Antrieb: 1/4" Bit
- Bohrfutter: 0,8 - 10 mm
- Ladezeit: 1 Std.
- Ladestation: 110-230 V AC; 50-60 Hz  
13,5 V; 2,2 A
- Gewicht: 1,02 kg



**Ersatzteil/Zubehör:**

- 7APP12 Lithium-Akku 12 V; 2.000 mAh
- 7ASL12 Schnellladegerät 13,5 V / 2,2 A

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7ABS38	Akku-Bohrschrauber	1
7APP12	Lithium-Akku 12 V; 2.000 mAh	1
7ASL12	Schnellladegerät 13,5 V / 2,2 A	1