

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85702

Tischleuchte Petrol

(LIGHTME) LED CAMILLO Tischleuchte 4,5W E27/827

EAN-Code: 4020856857029



### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	Eurostecker
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Die Leuchte wird mit dem Leuchtmittel LM85135 der Energieklasse A++ verkauft.



### Produktabmessungen

#### Leuchte:

Durchmesser	120 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	338 g

#### Leuchtmittel (LM85135):

Durchmesser	60 mm
Höhe	108 mm
Gewicht	31 g

### Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	4,5 W
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit <sup>1</sup>	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung <sup>2</sup>	N/A

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	470 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	470 lm
Lampenlichtstromerhalt <sup>3</sup>	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>3</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

## Hinweise und Empfehlungen

### Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>




**E27 Nachhaltig Austauschbar**

## Abmessungsskizze

LED LM85702



## Farbspektrum



2700K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 06. April 2020, 12:00

[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)

© September 2013  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH  
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2