



Artikel-Nr.: 10122219

Bez.: Buchsenleiste zweireihig 2x4-polig, gerade, vergoldet, Raster 2,54mm, Bauhöhe 5,7mm, nicht trennbar



Recommended P.C. Board Hole Layout



Specifications

Current Rating : 3 Amps

Insulator Resistance : 1000 Megohms min.

Contact Resistance : 20 m ohms max.

Dielectric Withstanding : AC 600V

Operating Temperature : -40°C ~ +105°C

Contact Material : Phosphor Bronze

Insulator Material : Polyester, UL 94V-0 P.B.T.

Contact Plated :

Full Gold Flash



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED

LINEAR	0.0±0.20
--------	----------

	0.00±0.10
--	-----------

ANGLES	± 3
--------	-----



RoHS COMPLIANT

TITLE: 2.54MM PITCH FEMALE HEADER DOUBLE
ROW STRAIGHT PCB MOUNT TYPE

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

