



Spezifikationen		
Abmessungen Leuchte		
∅	in cm	ca. 14,0
↔	in cm	ca. 14,0
↑	in cm	ca. 32,0
↗	in cm	ca. 14,0
→	in cm	-
↓ _{min}	in cm	-
↓ _{max}	in cm	-
Abmessungen Verpackung		
↔	in cm	ca. 14,5
↑	in cm	ca. 24,5
↗	in cm	ca. 14,5
Gewichte		
Netto	in kg	ca. 0,5
Brutto	in kg	ca. 0,6
technisch		
Schutzklasse II		
Schutzart IP 20		

CESENA | Serie 324

Artikelnummer	Marke	Kundenartikelnr.	EAN-Nummer
832401128000	ACTION	4003474391526	4003474391526

Tischleuchte Cesena1flg Beige

|||

Spannung: 230
Fassung: 1 x E14/max 42,0W/230V

ohne Leuchtmittel

1 X
max.
42,0W
E14



832401128000

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012