

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schukosteckdose, grau, 2p+E,  
10/16A, 250 V, für DE, IP54,  
65x85mm

PKS62G

EAN Code : 3303432319939

## Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Deutsch

## Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	10 A 16 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte: Edelstahl Federn: Edelstahl
Abdeckungstyp	Deckel
Montage des Produkts	Bündig
Montagemodus	Schalttafelmontage
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Position des Leitereingangs	Seite
Produktgewicht	0,05 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	65 mm
Tiefe	45,2 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)

## Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

<b>Schutzart (IP)</b>	IP54 entspricht IEC 60529
<b>Schutzart (IK)</b>	IK09 entspricht EN 62262
<b>Feuerbeständigkeit</b>	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpackungseinheiten

<b>VPE 1 Art</b>	PCE
<b>VPE 1 Menge</b>	1
<b>VPE 1 Höhe</b>	4,000 cm
<b>VPE 1 Breite</b>	6,500 cm
<b>VPE 1 Länge</b>	8,500 cm
<b>VPE 1 Gewicht</b>	56,700 g
<b>VPE 2 Art</b>	BB1
<b>VPE 2 Menge</b>	20
<b>VPE 2 Höhe</b>	14,000 cm
<b>VPE 2 Breite</b>	19,000 cm
<b>VPE 2 Länge</b>	28,500 cm
<b>VPE 2 Gewicht</b>	1,219 kg
<b>VPE 3 Art</b>	S03
<b>VPE 3 Menge</b>	60
<b>VPE 3 Höhe</b>	30,000 cm
<b>VPE 3 Breite</b>	30,000 cm
<b>VPE 3 Länge</b>	40,000 cm
<b>VPE 3 Gewicht</b>	4,075 kg

## Nachhaltigkeit

<b>Angebotsstatus nachhaltiges Produkt</b>	Green Premium Produkt
<b>REACH-Verordnung</b>	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
<b>Frei von REACH-SVHC</b>	Ja
<b>EU-RoHS-Richtlinie</b>	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
<b>Frei von giftigen Schwermetallen</b>	Ja
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>RoHS-Richtlinie für China</b>	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
<b>Informationen zu RoHS-Ausnahmen</b>	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

**Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)**