



## 32LM6380PLC

### HIGHLIGHT FEATURES

32" Full HD TV  
Quad Core Prozessor  
Active HDR  
10 Watt Sound System mit Virtual Surround Plus  
Bluetooth V5.0  
3fach Tuner

### SMART TV

webOS Smart TV mit  
Web Browser  
Magic Remote Control Ready

### ENERGIEEFFIZIENZ

Energieeffizienzklasse G (Spektrum: A bis G)  
Ø Jährliche Leistungsaufnahme 33 kWh/1000 Std



LG Electronics Deutschland GmbH - Zweigniederlassung Österreich  
Guglgasse 15/3A, 1110 Wien - [www.lg.com/at](http://www.lg.com/at)

**Display**

Display Typ		FHD
Displaygröße (cm)		81
Displaygröße (Zoll)		32
Auflösung		1920 x 1080
Nano Cell Display		Nein
IPS Panel		Nein
BLU Type		Direct
Prozessor		Quad Core Processor

**Video und Bildqualität**

HDR		Active HDR
HDR10 Pro / HLG		Ja / Ja (nur Full HD)
Dynamic Tone Mapping		HDR Dynamic Tone Mapping
2K HFR		Nein
Object Depth Enhancer		Nein

**Farbwiedergabe**

Farverbesserung		Dynamic Color
Farbgenauigkeit		9x9x9
Rauschreduzierung		Ja

**Video Decoder**

HEVC (Video Decoder)		2K@60P, 10bit
VP9 (Video Decoder)		2K@60P,10bit

**Gaming**

Variable Refresh Rate		Nein
Automatischer Gaming Modus		Nein

**Audio**

Sound Output gesamt		10 Watt
Lautsprechersystem		2.0 Kanal
Getrennte Lautstärke für interne Lautsprecher und Kabelkopfhörer		Ja
DTS VirtualX		Nein
Adaptive Sound Control		Nein
AI Acoustic Tuning		Nein
Surround Modus		Virtual Surround Plus
Clear Voice		Clear Voice III
LG Sound Sync		Ja
Auto Notification (Bluetooth easy pairing)		Ja
Bluetooth Audio Playback		Ja
Audio Codec		AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

**Smart Home Assistant**

ThinQ		Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
Intelligent Voice Recognition		Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
Speech to Text		Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
LG Voice Search		Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
Google Assistant		Nein
Amazon Alexa		Nein
Google Home Connection		Nein
Amazon Echo Connection		Nein

**Smart Phone Verbindungen**

Mobile Connectivity		Ja
Split Screen		Ja
Smart ThinQ App		Ja
Apple HomePod		Nein
Apple AirPlay 2		Nein

**Smart TV**

Operating System (OS)		webOS Smart TV
Number of CPUs		Quad
Magic Remote Control		MMRC erweiterbar (Muss separat erworben werden)
AI Launcher		Ja
AI Recommendation		Ja
Quick Access		Ja
Universal Control		Ready, benötigt Magic Motion Remote Control

**IoT and Mobile/PC Connection**

Mobile TV On		Ja
Wi-Fi TV On		Ja
Bluetooth Low Energy On		Ja

**Aufnahme**

Aufnahme über externe Festplatte		Ja
Time Machine (DVR)		Ja
Time Shift		Ja

**Empfangsdaten Tuner**

Digital TV Tuner		DVB-T2 / C / S2
CI + (Common Interface)		CI+ 1.4
Teletext Page		Ja (2000 Seiten)
Teletext (Top/Flof/List)		Ja
EPG (8 Tage)		Ja

**Anschlüsse**

HDMI		2 (hinten) / 1 (seitlich)
HDMI Version		HDMI 1.4
Simplink (HDMI CEC)		Ja
ARC (Audio Return Channel)		Ja (HDMI 1)
USB		2 (seitlich)
LAN		Ja
Component / AV Cinch		Ja (geteilter Eingang / gleichzeitige Belegung nicht möglich)
CI Slot		Ja
RF Eingang		2 (hinten, RF / Sat)
SPDIF (Optical Digital Audio Out)		Ja
Ausgang Kopfhörer		Nein
Line out		Nein
Wifi		Ja (802.11ac)
Bluetooth		Ja (V5.0)

**Energie**

Netzanschluss / Spannung, Hz		AC 100-240V 50-60Hz
Stromverbrauch Standby		unter 0.5 Watt
Energieeffizienzklasse		G (Spektrum: A bis G)
Stromverbrauch im Betrieb		33 kWh/1000 Std
Energiesparmodus		Ja

**Abmessungen & Gewicht**

B x H x T ohne Standfuß		736 x 437 x 82,9 mm
B x H x T mit Standfuß		736 x 464 x 180 mm
B x H x T Verpackung		812 x 510 x 142 mm
B x T Standfuß		606 x 180 mm
Gewicht ohne Standfuß		4,65 kg
Gewicht mit Standfuß		4,7 kg
Gewicht mit Verpackung		5,9 kg
VESA Abmessungen		200x200

**Zubehör**

Lieferumfang		IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel
--------------	--	---



EAN

EAN Code | 8806091217868

