

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken. Lieferumfang: Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Artikelbeschreibung

Der THERMOMARK GO ist ein mobiler Drucker, der dank seiner intuitiven Bedienung per Smart Device die Digitalisierung der industriellen Kennzeichnung auf eine neue Stufe bringt. Angesteuert über die MARKING system App erstellt der robuste Drucker Beschriftungen direkt vor Ort. Features wie modernste Schnittstellen, eine durchgängig geführte Erstellung von applikationsspezifischen Kennzeichnungslösungen sowie eine automatische Materialerkennung, gestalten den Erstellprozess von Markierungen dabei besonders einfach und fehlerfrei. Die Möglichkeit, sowohl bereits gestanzte als auch endlose Materialien zu bedrucken, bietet professionellen Anwendern eine große Vielzahl von Applikationen in Industrie und Handwerk.

Hinweis:

Dieses Produkt ist ausschließlich für die folgenden Länder zugelassen und darf auch nur in diesen Ländern eingesetzt werden.

Andorra, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, China, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, USA

Ihre Vorteile

- ✓ Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- ✓ Bedruckung von vorgestanzten Die Cut- und Endlosmaterialien; Klebeetiketten, Markierungsschilder und Schrumpfschlauch
- ✓ Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
- ✓ Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
- ✓ Benutzerfreundliche Bedienung durch kontextsensitiver Menüführung der MARKING system App und Application Wizards für die einfache Erstellung applikationsspezifischer Markierungslösungen
- ✓ Der THERMOMARK GO bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
- ✓ Einfacher Materialwechsel dank einheitlichem GO SERIES Cartridge System



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 901510
GTIN	4055626901510
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	743,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.719,000 g

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zolltarifnummer	84433210
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten

Technische Daten

Allgemein

Schnittstelle	USB
	Bluetooth
Gewicht	743 g

Maße

Länge	70 mm
Höhe	175 mm
Breite	135 mm

Anschlussdaten

Spannung minimal	100 V AC
Spannung maximal	240 V AC
Zusatztext	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 10 Jahre;
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	19140104
------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

FCC / Industry Canada / cULus Listed / EAC-RoHS / CCC / EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

FCC	SQBL652
-----	---------

Industry Canada	3147A-BL652
-----------------	-------------

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Approbationen

cULus Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E140403
EAC-RoHS			RU D- DE.HB49.B.00023
CCC			2020010904307912
EAC			RU D- DE.GB09.B.00141
EAC			RU0000049188

Zubehör

Zubehör

Drucksystemzubehör

Akku - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Netzteil - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Netzteil inkl. 4 Adapter zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Ladeschale - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Ladeschale zum Aufladen des Akkus THERMOFOX/ACCU (0805009), der für den mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX benötigt wird.

Transporttasche - THERMOMARK GO BAG - 1229457



Flexible Umhänge- und Gürteltasche in einem für den mobilen Drucker THERMOMARK GO. Zusätzliche Fächer bieten Platz für Smartphone und Materialien.

Koffer - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem benötigten Zubehör. Der Koffer bietet Platz für neun Materialkassetten.

Gerätemarker unbeschriftet

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 15 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 17 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Einsteckschild - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 23 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 6 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312



Einsteckschild, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: endlos x 3 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 1116050



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 6 mm

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - 1116052



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - 1118734



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - 1116982



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - 1116981



Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - 1116983



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - 1116113



Etikett, Rolle, silber/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - 1116114



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - 1116130



Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - 1116131



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 22 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - 1116133



Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 22 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - 1116134



Gewebeetikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - 1116135



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - 1116136



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 1116199



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 285

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 1116200



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16,5 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 335

Etikett - MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - 1116201



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16,5 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 335

Etikett - MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 297

Etikett - MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 1116204



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 297

Etikett - MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 1116205



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 297

Klemmenmarker unbeschriftet

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

Etikett - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 4,2 mm

Etikett - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 6,35 mm

Etikett - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Leitermarker unbeschriftet

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - 1116137



Kabelmarker-Etikett, Rolle, gelb/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - 1116138



Kabelmarker-Etikett, Rolle, gelb/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116141



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 8,2 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116142



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 12,8 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116176



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,7 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116186



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 6,1 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116187



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 8,5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116189



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4,8 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 12,5 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Etikett - MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - 1116160



Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 321

Kabelmarker - MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 1116146



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 93

Kabelmarker - MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 1116196



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 9,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 235

Kabelmarker - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 1116197



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 12,7 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 190

Kabelmarker - MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 1116198



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 165

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Kabelmarkierungsfähnchen - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116143



Kabelmarkierungsfähnchen, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 145

Kabelmarkierungsfähnchen - MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116190



Kabelmarkierungsfähnchen, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 145

Kabelmarker - MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - 1116144



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 14,1 mm x 3,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 354

Kabelmarker - MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - 1116191



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 14,2 mm x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 338

Kabelmarker - MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 14,2 mm x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 324

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Kabelmarker - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 1116193



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 5,5 mm, Schriftfeldgröße: 14 mm x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 320

Kabelmarker - MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 1116194



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 8,4 mm, Schriftfeldgröße: 16 mm x 7,4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 260

Kabelmarker - MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - 1116145



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 20 mm x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 186

Kabelmarker - MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 1116166



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 40 x 8,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50

Kabelmarker - MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 1116206



Kabelmarker, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 40 x 8,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Kabelmarker - MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - 1116207



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 mm x 13,4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20

Kabelmarker - MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 1116208



Kabelmarker, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 mm x 13,4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20

Kabelmarker - MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 1116209



Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 mm x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20

Kabelmarker - MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - 1116210



Kabelmarker, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 55 mm x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20

Schrumpfschlauch unbedruckt

Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4,8 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116139



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,1 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116140



Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5,4 mm