

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Artikelbeschreibung


Der Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Der Thermotransferdrucker ist robust, leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Er verarbeitet Endlosmaterialien für die Klemmen-, Kabel- und Leiter-, Geräte- und Anlagenmarkierung.

Ihre Vorteile

- ✓ Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- ✓ Alternative einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE -Software
- ✓ Bedruckung von selbstklebenden, nicht klebenden Etiketten sowie Schrumpfschlauch
- ✓ Der THERMOMARK GO.K bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten.
- ✓ Intuitive Benutzerführung durch gut strukturiertes Menü und Direkteingabetasten
- ✓ 8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden, es können bis zu 20 Projekte auf dem Gerät direkt erstellt gespeichert werden.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 223441
GTIN	4063151223441
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	667,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	846,000 g
Zolltarifnummer	84433210
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten

Technische Daten

Allgemein

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Technische Daten

Allgemein

Schnittstelle	USB
Gewicht	667 g

Maße

Länge	230 mm
Höhe	69 mm
Breite	98 mm

Anschlussdaten

Spannung minimal	100 V AC
Spannung maximal	240 V AC
Zusatztext	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19020200
eCl@ss 5.1	19020200
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001672
ETIM 6.0	EC001672
ETIM 7.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43212108
UNSPSC 18.0	43212108
UNSPSC 19.0	43212108

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Zubehör

Zubehör

Drucksystemzubehör

Koffer - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem benötigten Zubehör. Der Koffer bietet Platz für neun Materialkassetten.

Transporttasche - THERMOMARK GO.K BAG - 0805003



Umhängetasche zum Verstauen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX sowie benötigter Zubehörteile

Befestigungsclip - THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004



Clip zum Befestigen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an einem Gürtel.

Befestigungseinheit - THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008



Magnethalter zur Befestigung des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an metallischen Untergründen, wie z. B. einem Schaltschrank.

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Akku - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Netzteil - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Netzteil inkl. 4 Adapter zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Ladeschale - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Ladeschale zum Aufladen des Akkus THERMOFOX/ACCU (0805009), der für den mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX benötigt wird.

Gerätemarker unbeschriftet

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Einsteckschild - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 6 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 15 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 17 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Einsteckschild - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 23 mm

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Etikett - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 4,2 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Etikett - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 6,35 mm

Etikett - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Etikett - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

Leitermarker unbeschriftet

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch unbedruckt

Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4,8 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm