

**Informazioni importanti**

**Supporto da parete Monitor/TV**

N. d'ordine 2368697 (argento)

N. d'ordine 2373314 (nero)

**Destinazione d'uso**

Il prodotto è progettato per monitor con un peso massimo di 15 kg.

**Importante:** Non stringere troppo le viti perché questo può causare la rottura della staffa!

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Inoltre l'uso improprio potrebbe provocare dei pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme alle specifiche nazionali ed europee applicabili. Tutti i nomi di aziende e prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.



**Spiegazione dei simboli**



L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.

- presenta danni visibili.
- non funziona più correttamente.
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

**Avvertenze per la sicurezza**



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non sovraccaricare il prodotto! Osservate le indicazioni relative al peso nei dati tecnici.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.
- Eventuali lavori di manutenzione, adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o da un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande che non trovano risposta in queste istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di consulenza tecnica o ad altri specialisti.

**a) Informazioni generali**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile garantire l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:

**b) Installazione**

- **⚠** Durante la realizzazione dei fori o l'inserimento delle viti, assicurarsi che non vi siano cavi, fili o tubi sotto alla superficie.
- L'involontaria perforazione dei cavi elettrici può causare il pericolo di morte per scossa elettrica.

**Manutenzione e pulizia**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

**Dati tecnici**

Portata ..... max. 15 kg  
 Dimensione diagonale dello schermo...33 - 76,2 cm (13 - 30 pollici)  
 Materiale..... alluminio  
 Standard VESA..... 75 x 75 mm, 100 x 100 mm  
 Tilt..... da +55° a -35°  
 Girevole..... da +90° a -90°  
 Condizioni di esercizio/di stoccaggio.... da -5 a +40 °C, 1 - 80 % UR (senza condensa)  
 Dimensioni (L x A x P)..... 232 x 117 x 200 mm  
 Peso ..... 1,19 kg (senza accessori)

**Ważne informacje**

**Uchwyt ścienny Monitor/TV**

Nr zamówienia 2368697 (srebrny)

Nr zamówienia 2373314 (czarny)

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt przeznaczony jest do monitorów o maksymalnej wadze 15 kg.

**Ważne:** Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub, gdyż może to spowodować pęknięcie wspornika!

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i

**Aktualne wskazówki dotyczące obsługi**

Pobrać instrukcję obsługi ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.



**Objaśnienie symboli**



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

- został uszkodzony,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
- został nadmiernie obciążony podczas transportu.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika**



**Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.**

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Nie przeciągać produktu! Przestrzegaj wskazówek dotyczących ciężaru podanych w danych technicznych.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

**a) Ogólne informacje**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:

**b) Montaż**

- **⚠** Przed rozpoczęciem wiercenia lub dokręcania śrub należy się upewnić, że pod powierzchnią nie ma kabli, przewodów lub rur.
- Nieuważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do porażenia prądem!

**Konserwacja i czyszczenie**

- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

**Dane techniczne**

Nośność..... maks. 15 kg  
 Przekątna ekranu ..... 33 - 76,2 cm (13 - 30 cali)  
 Materiał..... Aluminium  
 Standard VESA..... 75 x 75 mm, 100 x 100 mm  
 Pochylenie..... od +55° do -35°  
 Obrotowa..... od +90° do -90°  
 Warunki pracy/przechowywania ..... od -5 do +40 °C, 1 - 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)  
 Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 232 x 117 x 200 mm  
 Ciężar ..... 1,19 kg (bez akcesoriów)