



| Spezifikationen | | |
|------------------------|-------|----------|
| Abmessungen Leuchte | | |
| ∅ | in cm | ca. 14,0 |
| ↔ | in cm | ca. 14,0 |
| ↑ | in cm | ca. 32,0 |
| ↙ | in cm | ca. 14,0 |
| → | in cm | - |
| ↓ _{min} | in cm | - |
| ↓ _{max} | in cm | - |
| Abmessungen Verpackung | | |
| ↔ | in cm | ca. 14,5 |
| ↑ | in cm | ca. 24,5 |
| ↙ | in cm | ca. 14,5 |
| Gewichte | | |
| Netto | in kg | ca. 0,4 |
| Brutto | in kg | ca. 0,6 |
| technisch | | |
| Schutzklasse II | | |
| Schutzart IP 20 | | |
| | | |

CESENA | Serie 324

| Artikelnummer | Marke | Kundenartikelnr. | EAN-Nummer |
|---------------|--------|------------------|---------------|
| 832401949000 | ACTION | | 4003474391793 |

Tischleuchte CESENA 1flg Rosa

|||

Spannung: 230
Fassung: 1 x E14/max 42,0W/230V

ohne Leuchtmittel

1 X
max.
42,0W
E14



832401949000

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012