

Istruzioni per l'uso

Cuffie per computer USB RF-HS-150

N. d'ordine: 2376915



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in delle cuffie stereo cablate con microfono. Il microfono può essere collegato a un PC via USB ed è dotato di controlli in linea.

Tra gli esempi di utilizzo rientrano le chat online, le chiamate in conferenza e il gaming.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Cuffie
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

5.2 Danni all'udito

- Non ascoltare la musica ad un volume eccessivo per periodi prolungati. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.

5.3 Gestione

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

6 Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

7 Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.

8 Panoramica prodotto



N.	Parte	Come si utilizza
1	Microfono	Parlare nel microfono per utilizzarlo.
2	Archetto regolabile	Regolare l'archetto per migliorare la vestibilità.
3	Selettore del volume	Ruotare il selettore per regolare il volume.

9 Collegamento

Per utilizzare il prodotto, collegarlo al PC.

Note:

- Il prodotto è plug and play.
- Fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" in caso di malfunzionamenti.

- Svolgere il cavo completamente.
- Collegare il connettore USB-A a una porta USB (min. USB2.0) del PC.
 - I driver richiesti si installeranno automaticamente.
- Dopo aver installato i driver, sarà possibile utilizzare il prodotto.

10 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione consigliata
In caso di collegamento a un computer tramite USB-A: <ul style="list-style-type: none"> ■ Il PC non riconosce il prodotto. ■ Il prodotto smette di funzionare. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provare una porta USB diversa del PC. ■ Scollegare il prodotto, riavviare il PC ed effettuare di nuovo il collegamento. ■ Controllare le impostazioni audio del PC. "USB Audio Device" deve essere selezionato come dispositivo di (ingresso/uscita). Fare riferimento alle istruzioni del sistema operativo del PC per informazioni su tale procedura.
Il microfono e l'altoparlante emettono un suono stridulo e/o un'eco.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abbassare il volume. ■ Allontanare il microfono dalla bocca. ■ Assicurarsi che il microfono del PC non si trovi troppo vicino alle cuffie.

11 Dati tecnici

Alimentazione	5 V/CC, 250 mA tramite USB
Collegamento	USB-A
Impedenza	32 Ω
Potenza di ingresso	max. 30 mW
Intervallo di frequenza	20 Hz – 20 kHz
Sensibilità del microfono	56 ±2 dB
Sensibilità delle cuffie	105 ±3 dB
Livello di pressione sonora	84,4 dB(A)
Sistemi operativi supportati	MacOS, Windows®, Android™
Lunghezza cavo	150 cm
Temperatura di esercizio	da 20 a +60 °C
Umidità di esercizio	0 – 70% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -25 a +60 °C
Umidità di conservazione	0 – 70% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P) (circa)	140 x 165 x 50 mm
Peso	72 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2376915_V1_0821_jh_mh_it

Komputerowy zestaw słuchawkowy USB RF-HS-150

Nr zamówienia: 2376915



1 Przeznaczenie

Produkt jest przewodowym stereofonicznym zestawem słuchawkowym z mikrofonem. Mikrofon jest wyposażony w wbudowane elementy sterowania i podłącza się go do komputera poprzez USB. Przykłady użycia obejmują czaty online, połączenia konferencyjne i gry. Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia. Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Zestaw słuchawkowy
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

5.2 Uszkodzenie słuchu

- Nie słuchaj muzyki z nadmierną głośnością przez dłuższy czas. Może spowodować to uszkodzenie słuchu.

5.3 Obsługa

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

5.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6 Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

7 Czyszczenie i konserwacja

Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

UWAGA! Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

8 Przegląd produktu



Nr	Część	Sposób użycia
1	Mikrofon	Mów do mikrofonu, aby z niego skorzystać.
2	Regulowany pasek na głowę	Dopasuj opaskę na głowę dla własnej wygody.
3	Pokrętło głośności	Obróć pokrętło, aby regulować głośność.

9 Podłączanie

Aby rozpocząć użytkowanie produktu, podłącz go do komputera.

Uwagi:

- Produkt jest typu plug and play.
- Jeśli nie działa prawidłowo, zapoznaj się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.

- Rozwiń kabel na pełną długość.
 - Podłącz wtyczkę USB-A do portu USB (min. USB 2.0) komputera.
 - Wymagane sterowniki instalują się automatycznie.
- Z produktu będzie można korzystać po zainstalowaniu sterowników.

10 Rozwiązywanie problemów

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Po podłączeniu do komputera przez USB-A: <ul style="list-style-type: none"> Komputer nie rozpoznaje produktu. Produkt przestaje działać. 	<ul style="list-style-type: none"> Wypróbuj inny port USB komputera. Odcłóż produkt, uruchom ponownie komputer, podłącz ponownie produkt. Sprawdź ustawienia dźwięku komputera. Jako urządzenie (wejścia/wyjścia) należy wybrać „USB Audio Device”. Sprawdź w instrukcji systemu operacyjnego komputera, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
Z mikrofonu i głośnika słychać trzaski i piski i/lub echo.	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsz głośność. Odsuń mikrofon dalej od ust. Sprawdź, czy mikrofon komputera nie znajduje się zbyt blisko zestawu słuchawkowego.

11 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	5 V/DC, 250 mA poprzez USB
Podłączanie	USB-A
Impedancja	32 Ω
Moc wejściowa	maks. 30 mW
Zakres częstotliwości	20 Hz – 20 kHz
Czułość mikrofonu	56 ±2 dB
Czułość zestawu słuchawkowego	105 ±3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	84,4 dB(A)
Obsługiwane systemy operacyjne	MacOS, Windows®, Android™
Długość kabla	150 cm
Temperatura robocza	od 20°C do +60°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	0–70% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -25 do +60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	0–70% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.)	140 x 165 x 50 mm
Waga	72 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2376915_V1_0821_jh_mh_pl