

Verbindungsdose

AP 7 - L



AP 7 - L

Verbindungsdose

Artikelnummer: 31560701

Maße: 78 x 78 x 27 mm

Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz, 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung, zentraler Deckelschnellverschluss

weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Schutzart UL: | k.A. |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| max. Leiterquerschnitt: | 2,5 mm ² |
| Schutzklasse: | II |

Farben

| | |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

Abmessungen

| | |
|---------|-------|
| Breite: | 78 mm |
| Länge: | 78 mm |

Abmessungen

| | |
|-------|-------|
| Höhe: | 27 mm |
|-------|-------|

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| für Außeneinsatz geeignet: | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar: | nein |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zertifikate

| | |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|---|

Zubehör