

Kuppeltrichter

U 71 KUT



U 71 KUT

Kuppeltrichter

Artikelnummer: 97054001

Maße: 71 x 71 x 62 mm

Kuppeltrichter für Betoneinbau, 2-teilig, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	62 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
[97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
[97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
[97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
[97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
[97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
[97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
[97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
[97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)
[97912001 - DH 65-M5 - Deckenhaken](#)
[97915501 - WED - Weitedorn](#)
[97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)
[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)
[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)
[97924801 - KR - Zubehör IBT](#)
[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)
[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)
[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)
[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)
[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)
[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)
[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)
[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)
[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)



[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)