


Gerätedose

U 71 GRD



U 71 GRD

Gerätedose

Artikelnummer: 97104501

Maße: 71 x 71 x 50 mm

Gerätedose für Betoneinbau, 2-teilig, 2 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

für Nagel- und Magnetbefestigung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	50 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung
------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Zubehör

- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [92510101 - HW VD-60 - Verschlussdeckel](#)
- [97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
- [97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
- [97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)
- [97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel](#)
- [97910401 - U 71 VDS - Verschlussdeckel](#)
- [97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)
- [97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)
- [97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)
- [97911001 - GWB - Gewindeboden](#)
- [97915501 - WED - Weitedorn](#)
- [97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
- [97920501 - IBT ST - Stopfen](#)
- [97921001 - VBN - Verbundnippel](#)
- [97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97925001 - HFL - Zubehör IBT](#)

[97929901 - HM-UNI - Zubehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)

[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)