

Geräteeinbaudose

BS 2-0

BS 2-0


Geräteeinbaudose

Artikelnummer: 98790201

Maße: 86 x 146 x 60 mm

Geräteeinbaudose für Betoneinbau, "2-gang-box" zum Geräteeinbau "British Standard", Schraubabstand 120,6 mm (4 3/4 inch.), Lieferung mit Erdungsschraube

offenes Fronteil für Spezial-Haftmagnet, geeignet auch für Gegenschalung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

Abmessungen

Breite:	86 mm
Länge:	146 mm
Höhe:	60 mm

Abmessungen

Innenlänge:	128 mm
Innenbreite:	68 mm
Innenhöhe:	37 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
------------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97410201 - BS 2 VD - Verschlussdeckel](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebrücke](#)

[97413001 - BS ES-30 - Einbauschraube](#)

[97413501 - BS ES-40 - Einbauschraube](#)

[97415001 - BS ES-50 - Einbauschraube](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsockel](#)

[97443201 - BS 2-BSK - Blindsockel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)

[98720001 - BSM 2 - Zubehör IBT](#)

[98791101 - VCBS - Zubehör IBT](#)