

Doppelmembranstutzen

# DMS M20/w



## DMS M20/w

### Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26012001

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), weiss, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm,

IP66

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

### Farben

Farbe Zubehör:	reinweiss
----------------	-----------

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
für Dichtbereich max:	12 mm
für Wandstärken min:	1.5 mm
für Dichtbereich min:	7 mm

## Werkstoff

Material Zubehör:	Gummi
-------------------	-------