

Steckdosengehäuse

GTV 489

GTV 489

Steckdosengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01048901
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

(nicht vorverdrahtet)



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

CEE-Steckdose (frontseitig), 125A, 400V :	1
---	---

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	220 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)