

Steckdosenkombination

STV 922-S



STV 922-S

Steckdosenkombination

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 72932201

Maße: 200 x 400 x 122 mm

Steckdosenverteiler, teilbestückt, zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen und CEE-Steckdosen, vorverdrahtet auf PE/N-Klemmen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Teilungseinheiten: max. 9TE



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	2
CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V:	1
CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V :	1

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	9
Anzahl Reihen:	1
Anzahl N-Potentiale:	1
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	200 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	122 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat