

Einbaugehäuse

IBTronic H120TT-P

IBTronic H120TT-P

Einbaugehäuse

Artikelnummer: 97620401
Maße: 306 x 150 x 106 mm

Universelles Einbaugehäuse mit zusätzl. Anschlussraum (z.B. zum Einbau eines Sicherheitstransformators bis max. 150 VA) für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, geeignet für Klebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 140 mm, Wandeinbau mit IBT Stützholmtechnik, empfohlenes Zubehör für die Befestigung im Ortbeton:
Nagelhilfe NAH IBTronic H120 Bestell-Nr. 979 218 01, bei Stützholmtechnik jeweils 4 Stützholme STH verwenden, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 75 mm, HV-Leuchten: 80 mm, Lampenleistung Halogen max. 50 W, Lampenleistung LED max. 20 W

Auslassöffnung wählbar: Fermacell®-Platte, variabel bis Ø 100 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Abmessungen

Breite:	306 mm
Länge:	150 mm

Abmessungen

Höhe:	106 mm
Innenhöhe:	80 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97921801 - NAH IBTronic H 120 - Nagelhilfe](#)

[97953201 - K0 K15 BL - Blindleiste](#)

[97953601 - STH-FLP - Einlegepatrone](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

[97980001 - NS 35-90 - Normschiene](#)

[97980101 - FPD 120 - Fermacellplatte](#)