

LED Zubehör  
 LED accessories


## 36 W Steckernetzteil, M12 Winkelbuchse A-kodiert

<b>Artikel-Nr.:</b>	210100-13
<b>EAN:</b>	4260556624907
<b>Zolltarifnr.:</b>	85044090

<b>Bestellnr.:</b>	210100-13
<b>Modell:</b>	LED2WORK Steckernetzteil 24V DC, 36 W
<b>Bauform:</b>	Steckernetzteil mit EURO Stecker und M12-A Buchse gewinkelt
<b>Ausgangsspannung:</b>	24V DC
<b>Ausgang Stromstärke:</b>	1500 mA
<b>Ausgangsleistung:</b>	36 W
<b>Spannungsbereich:</b>	22...27V DC
<b>Eingangsfrequenz:</b>	50...60 Hz
<b>Eingangsspannung:</b>	110...240V AC
<b>Eingangsstrom (115V AC):</b>	1000 mA ± 1%
<b>Eingangsstrom (230V AC):</b>	500 mA ± 1%
<b>Kabellänge:</b>	1,8 m
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0... +40°C
<b>Luftfeuchtigkeit im Einsatz:</b>	10... 90% (nicht kondensierend)
<b>Kennzeichnung:</b>	CE
<b>Abmessungen (mm):</b>	73,6 x 42,8 x 32,5
<b>Gewicht:</b>	200 g
<b>Bruttogewicht:</b>	250 g
<b>Anschluss an Leuchte:</b>	M12 Buchse (4-polig), A kodiert
<b>Anmerkung:</b>	Nicht öl- und KSS beständig!
<b>Besonderheit:</b>	AC EURO Wechselstecker



## Plug-In PSU with angled socket M12 A-type coded

<b>Item number:</b>	210100-13
<b>EAN:</b>	4260556624907
<b>Customs tariff number:</b>	85044090

<b>Order number:</b>	210100-03
<b>Model:</b>	LED2WORK plug-in power supply unit, 36 W, fixed voltage 24V DC
<b>Type:</b>	plug-in power supply with cable and angled M12 A-type coded
<b>Output voltage:</b>	24V DC
<b>Output amperage:</b>	1500 mA
<b>Output rating:</b>	36 W
<b>Voltage range:</b>	22...27V DC
<b>Input frequency:</b>	50...60 Hz
<b>Input voltage:</b>	110...240V AC
<b>Input current (115V AC):</b>	1000 mA ± 1%
<b>Input current (230V AC):</b>	500 mA ± 1%
<b>Length cable:</b>	1,8 m
<b>Operating temperature:</b>	0... +40°C
<b>Humidity in use:</b>	20... 90% (non-condensing)
<b>Marking:</b>	CE
<b>Dimensions (mm):</b>	73,6 x 42,8 x 32,5
<b>Weight (net):</b>	200 g
<b>Gross weight:</b>	250 g
<b>Connection:</b>	connector M12, angled, 4-pole, A-type coded
<b>Note:</b>	non-resistant against oil and cooling and lubricating agents
<b>Feature:</b>	replaceable AC EURO plug