



CARRERA RC - 2,4GHz Race Catamaran № 370301016X - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150125488
VE:	2
Volumen (cbm):	0,029
Maße (LxBxH in cm):	24,0 x 54,0 x 22,0
Gewicht (kg):	3,1

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150125471
VP-Typ:	WINDOW BOX
Volumen (cbm):	0,012
Maße (LxBxH in cm):	52,0 x 21,0 x 11,0
Gewicht (kg):	1,2

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	8+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHZ D/P vorwärts
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:16
Länge (cm):	31,2
Geschw. bis zu (km/h):	10

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	20
Ladezeit ~ (Min.):	50
Ladegerät enth.:	1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 3,2V 700mAh 1S Li-Ion-Akku
Batterien (Stk.) enth.:	2 x AA LR06

Rennboot * DIGITAL/PROPORTIONALE Fahr-&Lenkfunktion (vorwärts/rechts/links steuerbar) sog. Lastabhängige Dual Motorsteuerung * Ergonomischer Controller * Sicherheitspropeller - Boot schaltet sich außerhalb des Wassers ab * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Boot und Controller, Umhängeband, Bootständer * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien