



CARRERA RC - 2,4 GHz Slasher 2.0 № 370201021X - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150125396
VE:	4
Volumen (cbm):	0,053
Maße (LxBxH in cm):	38,5 x 33,0 x 42,0
Gewicht (kg):	4,6

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150125389
VP-Typ:	WINDOW BOX
Volumen (cbm):	0,012
Maße (LxBxH in cm):	41,0 x 15,5 x 18,5
Gewicht (kg):	1,1

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	6+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHz Full Function
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:20
Länge (cm):	26,5
Geschw. bis zu (km/h):	12

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	20
Ladezeit ~(Min.):	50
Ladegerät enth.:	1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 3,2V 700mAh
Batterien (Stk.) enth.:	2 x AAA LR03

RC BUGGY * Volle Fahr- und Lenkfunktion * Vollgefedertes Fahrzeug * Differentialgetriebe * incl. besonders sicherem und langlebigem LiIFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL * Luftreifen

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



www.carrera-toys.com

Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com