



## CARRERA RC - 2,4GHz Mario Kart (TM) Pipe Kart, Mario № 370200989 - PRELIMINARY

### Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150123347
VE:	4
Volumen (cbm):	0,065
Maße (LxBxH in cm):	47,5 x 34,0 x 40,0
Gewicht (kg):	4,5

### Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150123330
VP-Typ:	WINDOW BOX
Volumen (cbm):	0,014
Maße (LxBxH in cm):	32,7 x 23,0 x 19,0
Gewicht (kg):	0,9

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	6+

### Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHz Full Function
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:18
Länge (cm):	21
Geschw. bis zu (km/h):	9

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	30
Ladezeit ~ (Min.):	50
Ladegerät enth.:	500mA USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 3,2V 320mAh 1S LiFePo4
Batterien (Stk.) enth.:	2 x AAA LR03

RC KART \* ORIGINAL LIZENZ \* Volle Fahr- und Lenkfunktion \* incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku \* incl. EXTRA 0,5A USB-SCHNELLLADEKABEL \* Luftreifen

### Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller \* READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 0,5A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria  
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com  
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong  
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com