



CARRERA RC - 2,4GHz Mario Kart™ Bumble V, Mario № 370181064 - PRELIMINARY

Außenkarton:

| | |
|---------------------|--------------------|
| VE EAN CODE: | 9003150123378 |
| VE: | 4 |
| Volumen (cbm): | 0,087 |
| Maße (LxBxH in cm): | 45,5 x 49,5 x 38,5 |
| Gewicht (kg): | 4,9 |

Produktverpackung:

| | |
|---------------------|--------------------|
| EAN CODE: | 9003150123361 |
| VP-Typ: | WINDOW BOX |
| Volumen (cbm): | 0,019 |
| Maße (LxBxH in cm): | 37,0 x 23,0 x 22,0 |
| Gewicht (kg): | 1,0 |

| | |
|-------------------|-------|
| Ursprungsland: | China |
| Altersempfehlung: | 6+ |

Produktinformation:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Technologie: | 2,4 GHz Full Function |
| Anz. Spieler (bis zu): | 16 |
| Ausstattung: | Ready to run |
| Maßstab: | 1:18 |
| Länge (cm): | 25,5 |
| Geschw. bis zu (km/h): | 9 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): | 20 |
| Ladezeit ~ (Min.): | 50 |
| Ladegerät enth.: | 1A USB Kabel |
| Akkus (Stk.) enth.: | 1 x 3,2V 700mAh 1S LiFePo4 |
| Batterien (Stk.) enth.: | 2 x AAA LR03 |

RC FAHRZEUG * ORIGINAL LIZENZ * FRONTLICHT * DYNAMISCHE FIGUR BEWEGUNG - Figur legt sich in die jeweilige Fahrtrichtung * Volle Fahr- und Lenkfunktion * Vollgefedertes Fahrzeug * Gummireifen * Differenzialgetriebe * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com