



CARRERA RC - 2,4GHz Ford Bronco № 370142045 - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150123453
VE:	2
Volumen (cbm):	0,086
Maße (LxBxH in cm):	57,5 x 30,2 x 49,8
Gewicht (kg):	6,3

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150123446
VP-Typ:	WINDOW BOX
Volumen (cbm):	0,037
Maße (LxBxH in cm):	48,1 x 27,6 x 27,7
Gewicht (kg):	2,4

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	6+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHz D/P
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:14
Länge (cm):	38
Geschw. bis zu (km/h):	18

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	40
Ladezeit ~(Min.):	80
Ladegerät enth.:	1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 6,4V 900mAh 2S LiFePo4
Batterien (Stk.) enth.:	2 x AAA LR03

RC OFFROAD FAHRZEUG * ORIGINAL LIZENZ * EXTRA GROßE REIFEN * FRONT- und BREMSLICHT * DIGITAL PROPORTIONALES FAHREN UND LENKEN für präzisen Fahrspaß * Vollgefedertes Fahrzeug * Differentialgetriebe * Luftreifen * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien