



CARRERA RC - 2,4GHz Sharky - Amphibious Fish
№ 370181078 - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE: 9003150125433
 VE: 4
 Volumen (cbm): 0,071
 Maße (LxBxH in cm): 47,0 x 37,0 x 41,0

Produktverpackung:

EAN CODE: 9003150125426
 VP-Typ: WINDOW BOX
 Volumen (cbm): 0,014
 Maße (LxBxH in cm): 38,0 x 17,0 x 22,0

Ursprungsland: China
 Altersempfehlung: 6+

Produktinformation:

Technologie: 2,4 GHz Full Function
 Anz. Spieler (bis zu): 16
 Ausstattung: Ready to run
 Maßstab: 1:16
 Länge (cm): 24,8
 Geschw. bis zu (km/h): 10

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 20
 Ladezeit ~ (Min.): 50
 Ladegerät enth.: 1A
 Akkus (Stk.) enth.: 1 x 3,2V 700mAh 1S LiFePo4
 Batterien (Stk.) enth.: 2 x AAA LR03

RC Amphibien Fahrzeug * 2,4GHz * COOLES DESIGN in HAI OPTIK * FÄHRT im WASSER/SCHNEE & an LAND * COOLE 360° Flip Aktion STUNTS * Volle Fahr- und Lenkfunktion - einfach steuerbar * Luftreifen * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
 Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
 Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
 Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com