



Technische Daten

- Empfang aller freien HD Programme
- Auflösung: 576i bis 1080p (Full HD)
- Bildformate: 4:3,16:9
- 4.000 Programmspeicherplätze
- 4-stelliges Display
- 7-Tasten Frontbedienung
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable (EN 50494 / EN 50607)
- EPG (Elektronischer Programmführer)
- Timer Funktion
- Teletext
- Echtfarben Menü (32 bit)
- Medienwiedergabe über USB
- 8 Favoritengruppen
- Kindersicherung
- Mehrsprachige Audio Unterstützung
- Mehrsprachige Untertitel
- Spannungsversorgung: AC 100~240V, 50/60Hz, 0,5 A, DC 12V, 500 mA
- Verbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Anschlüsse

- 1x HDMI
- 2x USB 2.0
- 1x S/PDIF Audio
- 1x Scart
- 1x RS 232
- 1x LNB Eingang
- 1x 12 Volt DC

Logistische Daten

- Abmessungen: 168 x 35 x 93 mm (B/H/T)
- Gewicht: 239 g

Lieferumfang

- Megasat HD 390
- Fernbedienung
- Batterien
- 12/230 Volt Netzteil
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p.
- Zwei USB Anschlüsse (Vorder- und Rückseite) zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Ihre Musik und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab.
- Digitaler koaxialer Audioausgang zur Erweiterung mit einer Heimkinoanlage für ein perfektes Surround-Erlebnis.
- Energiesparer im Betrieb und Standby.

