

brennenstuhl®

professionalLINE Mobiler LED Strahler X 8050 M IP54 8900lm 5m H07RN-F 3G1,5



Technische Daten

Artikelnummer:	9171330900	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123675791	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5
VPE:	1	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	8.900 lm	Schutzart (IP):	IP54
Leistung:	79 W	Farbe:	schwarz, orange
Farbtemperatur:	5.000 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Wirkungsgrad:	111 lm/W	Produktgewicht (ohne Verpackung):	3,7 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	9,8 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	31 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	30,5 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	4 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	11,8 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	33 cm



Produkthöhe (inkl. Verpackung):

33 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- * Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- * Stufenlose Dimm-Funktion für 10% bis 100% Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- * Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- * Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- * Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- * Robustes Kunststoffgehäuse.