

## Mobiler LED Strahler JARO 9050 M, 10000lm, 96,9W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65



### Technische Daten

Artikelnummer:	1171250925	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123676385	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,0
Lichtstrom:	10.000 lm	Schlagfestigkeit:	IK08
Leistung:	96,9 W	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur:	6.500 K	Schutzart (IP):	IP65
Wirkungsgrad:	103 lm/W	Farbe:	schwarz, gelb
Energieeffizienzklasse:	E	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Nenneingangsspannung:	230 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	5,85 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	45 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	22,5 cm
		Produktgröße (ohne Verpackung):	40 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	6,67 kg

<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	49 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	23,5 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	42 cm

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- \* LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- \* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- \* Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- \* Schalter mit Lichtfunktionen 100 / 50%.
- \* Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- \* Frontscheibe aus Sicherheitsglas.