

Stativ LED Strahler JARO 5050 T 4400lm, 50W, IP65, 5m H07RN-F3G1.0



Technische Daten

Artikelnummer:	1171250921	Min. Höhenverstellbar:	86 cm
EAN:	4007123676415	Max. Höhenverstellbar:	152 cm
Lichtstrom:	4.400 lm	Kabellänge:	5 m
Leistung:	50 W	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,0
Farbtemperatur:	6.500 K	Schlagfestigkeit:	IK08
Wirkungsgrad:	88 lm/W	Schutzklasse:	I
Nenneingangsspannung:	230 V	Schutzart (IP):	IP65
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Farbe:	schwarz, gelb
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Verpackung:	Im Verkaufskarton

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- * LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- * Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- * Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- * Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- * Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- * Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- * Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter.
- * Mit stabiler Kabelhalterung.
- * Im farbigen Verkaufs-Karton.