

## Doppel Stativ LED Strahler JARO 6050 T 2x2650lm, 60W, IP65, 2,5m H07RN-F3G1.0



### Technische Daten

Artikelnummer:	1171250916	Min. Höhenverstellbar:	85 cm
EAN:	4007123676439	Max. Höhenverstellbar:	139 cm
Lichtstrom:	5.300 lm	Kabellänge:	2,5 m
Leistung:	60 W	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,0
Farbtemperatur:	6.500 K	Schlagfestigkeit:	IK08
Wirkungsgrad:	88 lm/W	Schutzklasse:	I
Nenneingangsspannung:	230 V	Schutzart (IP):	IP65
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Farbe:	gelb
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Verpackung:	Im Verkaufskarton

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- \* LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- \* Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- \* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- \* Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- \* Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- \* Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- \* Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- \* Mit stabiler Kabelhalterung.
- \* Im farbigen Verkaufs-Karton.