

## Stativ LED Strahler JARO 3050 T 2650lm, 30W, IP65, 5m H07RN-F3G1.0



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1171250914	<b>Min. Höhenverstellbar:</b>	86 cm
<b>EAN:</b>	4007123676408	<b>Max. Höhenverstellbar:</b>	152 cm
<b>Lichtstrom:</b>	2.650 lm	<b>Kabellänge:</b>	5 m
<b>Leistung:</b>	30 W	<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,0
<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Wirkungsgrad:</b>	88 lm/W	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nenneingangsspannung:</b>	230 V	<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Farbe:</b>	schwarz, gelb
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- \* LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- \* Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- \* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- \* Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- \* Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- \* Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- \* Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- \* Mit stabiler Kabelhalterung.