

## Doppel Stativ LED Strahler JARO 4050 T 2x1950lm, 39W, IP65, 2,5m H07RN-F3G1.0



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1171250909	<b>Min. Höhenverstellbar:</b>	82 cm
<b>EAN:</b>	4007123676422	<b>Max. Höhenverstellbar:</b>	142 cm
<b>Lichtstrom:</b>	3.900 lm	<b>Kabellänge:</b>	2,5 m
<b>Leistung:</b>	39 W	<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,0
<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Wirkungsgrad:</b>	98 lm/W	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nenneingangsspannung:</b>	230 V	<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Farbe:</b>	schwarz, gelb
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- \* LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- \* Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- \* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- \* Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- \* Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- \* Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- \* Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter.
- \* Mit stabiler Kabelhalterung.
- \* Im farbigen Verkaufs-Karton.