

brennenstuhl®

Mobiler Akku LED Strahler JARO 1010 MA 1100lm, IP54



Technische Daten

Artikelnummer:	1171250145	Schlagfestigkeit:	IK07
EAN:	4007123676545	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	1.100 lm	Schutzart (IP):	IP54
Leistung:	10 W	Farbe:	schwarz, gelb
Farbtemperatur:	6.500 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Anzahl der Batterien:	1	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,15 kg
Batterie Bauart:	Akku fest eingebaut	Produktlänge (ohne Verpackung):	14 cm
Batterie Technologie:	Lithium-Ion	Produktbreite (ohne Verpackung):	22 cm
Spannung:	3,7 V	Produkthöhe (ohne Verpackung):	19 cm
Akku-Kapazität:	4,4 Ah	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,37 kg
Leuchtdauer max.:	12 h	Produktlänge (inkl. Verpackung):	14,5 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	24,5 cm

Ladezeit:

5 h

Produkthöhe (inkl. Verpackung):

21 cm

Produkttexte

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- * Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- * Integrierter Li-Ion Akku.
- * Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- * Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akkustand
- * 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- * USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1m Ladekabel.
- * Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- * Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- * Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- * Frontscheibe aus Sicherheitsglas.