

## Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP44 2m H07RN-F5G4,0 2x32A + 1x16A



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1154900011	<b>Stecksystem Steckdose:</b>	Typ F (Schuko)
<b>EAN:</b>	4007123673704	<b>Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit:</b>	Zuleitung mit Stecker
<b>VPE:</b>	1	<b>Stecksystem Stecker:</b>	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
<b>Kabellänge:</b>	2 m	<b>Anschluss:</b>	
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 5G4,0	<b>Stecksystem Stecker:</b>	
<b>Kabelfarbe:</b>	schwarz	<b>Schutzart (IP):</b>	IP44
<b>Leitungsschutzschalter:</b>	5	<b>Verpackung:</b>	Neutraler Karton
<b>FI-Schalter:</b>	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	<b>Verpackung:</b>	
<b>Bemessungsstrom (FI):</b>	30 mA	<b>Verpackung:</b>	
<b>Anzahl der Pole (FI):</b>	4	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	8,25 kg
<b>CEE-Steckdose - 16A:</b>	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	62 cm

<b>CEE-Steckdose - 32A:</b>	CEE 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	32 cm
<b>CEE-Steckdose - 63A:</b>	Ohne	<b>Produktgröße (ohne Verpackung):</b>	25 cm
<b>CEE-Steckdose - 125A:</b>	Ohne	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	9 kg
<b>Schutzkontakt-Steckdosen:</b>	4	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	62 cm
		<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	32 cm
		<b>Produktgröße (inkl. Verpackung):</b>	25 cm

## Produkttexte

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- \* Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- \* Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- \* Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- \* Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- \* Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- \* Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- \* Schutzabdeckung für Sicherungen.