

Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP44 2m H07RN-F5G4,0 1x32A + 2x16A



Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| Artikelnummer: | 1154900021 | Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker |
| EAN: | 4007123673711 | Stecksystem Stecker: | CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V |
| VPE: | 1 | Anschluss: | |
| Kabellänge: | 2 m | Stecksystem Stecker: | |
| Kabelbezeichnung: | H07RN-F 5G4,0 | Schutzart (IP): | IP44 |
| Kabelfarbe: | schwarz | Verpackung: | Neutraler Karton |
| Leitungsschutzschalter: | 5 | Verpackung: | |
| FI-Schalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Verpackung: | |
| Bemessungsstrom (FI): | 30 mA | Produktgewicht (ohne Verpackung): | 8,1 kg |
| Anzahl der Pole (FI): | 4 | Produktlänge (ohne Verpackung): | 62 cm |
| CEE-Steckdose - 16A: | CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V | Produktbreite (ohne Verpackung): | 32 cm |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| CEE-Steckdose - 32A: | CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V | Produktgröße (ohne Verpackung): | 25 cm |
| Schutzkontakt-Steckdosen: | 4 | Produktgewicht (inkl. Verpackung): | 8,85 kg |
| Stecksystem Steckdose: | Typ F (Schuko) | Produktlänge (inkl. Verpackung): | 62 cm |
| | | Produktbreite (inkl. Verpackung): | 32 cm |
| | | Produktgröße (inkl. Verpackung): | 25 cm |

Produkttexte

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- * Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- * Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- * Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- * Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- * Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- * Schutzabdeckung für Sicherungen.