

brennenstuhl®

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set 3x IP20



Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|
| Artikelnummer: | 1507070 | Verpackung: | Im Verkaufskarton |
| EAN: | 4007123674176 | Produktgewicht (ohne Verpackung): | 0,21 kg |
| VPE: | 1 | Produktlänge (ohne Verpackung): | 5,1 cm |
| Anzahl der Batterien: | 1 | Produktbreite (ohne Verpackung): | 14,8 cm |
| Batterie Bauart: | CR 2032 | Produkthöhe (ohne Verpackung): | 10 cm |
| Batterie Technologie: | Lithium | Produktgewicht (inkl. Verpackung): | 0,27 kg |
| Funkfrequenz: | 433 MHz | Produktlänge (inkl. Verpackung): | 5,5 cm |
| Funkreichweite: | 25 m | Produktbreite (inkl. Verpackung): | 15 cm |
| Max. Strombelastbarkeit: | 10 A | Produkthöhe (inkl. Verpackung): | 9,5 cm |
| Farbe: | weiß | | |

Produkttexte

- * 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- * Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- * Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- * Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- * Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- * 3-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- * Schaltleistung 2.300 W.
- * Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- * Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- * Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.