



NÁVOD K OBSLUZE

Počítací váha

Obj. č. 245 27 57

PCE-PB 75N



Obj. č. 245 27 58

PCE-PB 200N



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup počítací váhy PCE Instruments.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Rozsah dodávky

Počítací váha PCE-PB 75N nebo PCE-PB 200N
4 baterie 1,5 V AA
Síťový adaptér s výstupem 6 V DC
Nástěnný držák
Návod k obsluze

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, ke kterým došlo v důsledku nerespektování těchto pokynů. Zároveň v takových případech dochází k zániku záruky.

- Používejte tento výrobek výhradně v souladu s těmito pokyny a pouze k uvedeným účelům. Při použití výrobku v rozporu s tímto návodem mohou nastat určitá rizika a nebezpečné situace.
- Tento výrobek smí být používán pouze v rámci specifikovaných podmínek (teplota, relativní vlhkost atd.). Zařízení nikdy nevystavujte extrémním teplotám, dopadům přímých slunečních paprsků, extrémní vlhkosti nebo působení kapalin.
- Výrobek nevystavujte pádu ani silným vibracím. Nikdy výrobek neobsluhujte v případě, že máte mokré ruce! V opačném případě hrozí riziko úrazu po zásahu elektrickým proudem!

- Nikdy se nepokoušejte o opravu poškozeného nebo nefunkčního zařízení. Kontaktujte v takovém případě servisní středisko společnosti PCE Instruments. V žádném případě neprovádějte jakékoli uživatelské zásahy do konstrukce nebo výkonu tohoto výrobku.
- Povrch zařízení můžete čistit s použitím hadříku navlhčeného v šetrném mycí prostředku (pH neutrální). Nikdy pro účely čištění nepoužívejte žádné chemikálie, rozpouštědla ani prostředky pro drnutí.
- K provozu tohoto zařízení používejte výhradně originální a výrobcem doporučené příslušenství.
- Před každým uvedením výrobku do provozu se ujistěte o tom, že zařízení nevykazuje žádná viditelná poškození. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu!
- Tento výrobek není určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nikdy tento výrobek nepoužívejte v rámci jiného rozsahu, než pro jaký je určen. Více informací k tomuto tématu najdete v části „Technické údaje“.
- Nerespektování pokynů, uvedených v tomto návodu může vést ke vzniku zranění nebo škod.

Uvedení do provozu

Před použitím této váhy ponechejte její systém aklimatizovat po dobu alespoň 1 hodiny v prostředí jejího zamýšleného provozu. Teprve poté váhu zapněte a dále používejte. V opačném případě může dojít k výstupu nepřesných, zkreslených hodnot. Do váhy vložte 4 baterie o velikosti AA. Bateriovou přihrádku najdete v zadní části váhy. Popřípadě připojte váhu ke zdroji napájení s použitím dodávaného síťového adaptéru. V případě, že baterie nebudou mít dostatečnou kapacitu pro napájení váhy, zobrazí se na displeji indikace „LO“ (Low). Ujistěte se proto o řádném připojení síťového adaptéru nebo použití baterií s dostatečnou kapacitou. K napájení váhy proto použijte pouze nové a velmi kvalitní baterie.

Zapnutí a vypnutí váhy

Váhu zapnete krátkým stiskem tlačítka Power On/Off .

Na displeji se po zapnutí zobrazí informace v následujícím pořadí:

- Všechny segmenty displeje.
- Verze software.
- Maximální rozsah pro měření.
- Použitý režim měření.

Po přechodu do režimu měření můžete tuto váhu začít běžným způsobem používat. Systém váhy vypnete znovu po stisku tlačítka Power On/Off.

Funkce pro automatické vypnutí (Auto Power Off)

Tato funkce napomáhá šetřit energii baterií. Pro nastavení této funkce stiskněte a přidržte tlačítko  dokud se na displeji nezobrazí indikace „5“. Systém tak bude používat interval 5 minut. Pokud během této doby nedojde k žádné aktivitě (vážení, stisk tlačítka), zajistí tato funkce automatické vypnutí systému váhy.

V případě, že hodláte tuto funkci deaktivovat, vyberte s použitím tlačítka  indikaci „—“.

Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko . Systém váhy přitom přejde zpět do režimu měření.

Důležité! Tato funkce je deaktivována v případě napájení váhy ze síťového adaptéru.

Výběr požadované jednotky hmotnosti

Pro výběr jednotky hmotnosti použijte krátký stisk tlačítka . Na výběr jsou jednotky: kg, lb nebo oz/lb.

Seřízení váhy / Vynulování

K dispozici je hned několik možností pro vynulování váhy. Postupujte přitom podle následujících pokynů. **Upozornění!** Nikdy nedovolte, aby mohlo dojít k překročení maximálního měřicího rozsahu.

Automatické vynulování „Zero point“

Po zapnutí váhy dojde k jejímu automatickému vynulování. Pro deaktivaci této funkce stiskněte a přidržte po zapnutí váhy tlačítko Power On/Off, dokud se na displeji nezobrazí indikace „Auto Zo“.

Pro aktivaci této funkce „ON“ nebo deaktivaci „OFF“ použijte tlačítko .

Potvrzení výběru zajistíte po stisku tlačítka . Systém váhy přitom přejde zpět do režimu vážení.

Interní vynulování

Na váze můžete využít tuto funkci například po umístění vybrané nádoby na vážicí desku, aniž by přitom došlo k zaznamenání její hmotnosti. Výhodou této funkce je, že při vážení dochází k automatickému odečtení hmotnosti samotné nádoby od jejího obsahu. Jako první proto umístěte vybranou nádobu na vážicí platformu. Při zapnutí váze stiskněte a přidržte tlačítko Power On/Off. Systém váhy tím vstoupí do nabídky pro automatické vynulování. Jako první tuto funkci nyní vypněte.

Nyní stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí indikace „SET Zo“.

Přepněte tuto funkci z volby „OFF“ na „ON“. Použijte k tomu funkci tlačítka .

Nastavení potvrďte stiskem tlačítka . Systém váhy poté přejde zpět do režimu vážení.

Důležité! Při každém použití této funkce dojde k permanentnímu vynulování systému. Resetováním na volbu „OFF“ nedojde k odstranění nového vynulování.

Tárování váhy

Pro tárování hmotnosti zobrazené na displeji, stiskněte a uvolněte v režimu vážení tlačítko .

Počítání kusů

Při použití režimu pro počítání kusů umístěte na váhu jako první zkušební počet kusů. Na výběr máte možnosti: 25, 50, 75 a 100 kusů.

Následně stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí indikace „PCS“ (kusy).

S použitím tlačítka  nyní vyberte počet kusů na vážicí platformě.

Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko .

V případě, že se na displeji zobrazí indikace „Pass“, došlo ke správnému zadání a systém váhy ihned přejde přímo do režimu počítání kusů. Naopak pokud se na displeji zobrazí indikace „Err“, došlo tak k selhání procesu nastavení. Zopakujte proto znovu proces nastavení.

Pro ukončení režimu počítání kusů jednoduše stiskněte tlačítko .

Návrat do režimu počítání kusů zajistíte po stisku tlačítka .

Důležitá informace! Do systému váhy není možné nastavit individuální počet kusů.

Kalibrace váhy

Pro kalibraci systému váhy stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí maximální rozsah pro vážení. Následně se na displeji zobrazí výběr pro kalibraci hmotnosti. Nyní můžete vybrat hodnoty 10, 20 nebo 50 kg.

Požadovaný výběr zajistíte s použitím tlačítka . Následně stiskněte tlačítko .

Systém tím přejde do režimu kalibrace. Nyní na váhu umístěte referenční závaží.

V případě úspěšné kalibrace se na displeji váhy zobrazí informace „PASS“.

Pokud nedošlo ke stabilizaci vážení nebo pokud předčasně ukončíte kalibraci, zobrazí se na displeji indikace „ERR“. Pro předčasné ukončení procesu kalibrace stiskněte tlačítko Power On/Off.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

PCE-PB-75N

Rozsah měření	75 kg / 165 lb
Rozlišení	0,02 kg / 0,7 oz
Přesnost	± 0,06 kg / 2,1 oz
Minimální zátěž	0,06 kg / 2,1 oz

PCE-PB-200N

Rozsah měření	200 kg / 440 lb
Rozlišení	0,1 kg / 3,5 oz
Přesnost	± 0,3 kg / 10,5 oz
Minimální zátěž	0,3 kg / 10,5 oz

Další specifikace

Výběr z jednotek	kg, lb, oz/lb
Indikace slabých baterií	„LO“
Indikace překročení rozsahu	„0_Ld“
Podmínky provozu	teplota v rozsahu +5 až +30 °C / 41 až 95 °F vlhkost až 85 % RH (nekondenzující)
Napájení	4x baterie 1,5 V (AA) síťový adaptér s připojením do sítě o napětí 100 – 240 V AC, 50 Hz sekundární napětí: 6 V DC / 1 A
Rozměry plochy váhy	350 x 390 x 40 mm
Rozměry displeje	180 x 88 x 33 mm
Hmotnost	cca 3 kg